

**Stiffrees vertanding RVS (INOX) – grof, HM, Type: F1020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	547200 F1020
GTIN	4007220952351
Artikelklasse	55F

Omschrijving**Uitvoering:**

De **innovatieve tandgeometrie** maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Uitstekende spaanvorming en oppervlakteresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten**, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.

Technische beschrijving

Vorm	F1020
Vormbeschrijving	Ronde top
Totale lengte	60 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Vertanding afkorting	INOX
Kop-Ø	10 mm
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	20 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiffrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		