

**Stiftrees vertanding RVS (INOX) – grof, HM, Type: L1020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	547200 L1020
GTIN	4007220952399
Artikelklasse	55F

Omschrijving**Uitvoering:**

De **innovatieve tandgeometrie** maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Uitstekende spaanvorming en oppervlakteresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten**, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.

Technische beschrijving

Totale lengte	60 mm
Vertanding afkorting	INOX
Kop-Ø	10 mm
Vormbeschrijving	Conisch ronde top
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Vorm	L1020
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	20 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		