

Fijne schroefdraad Penkaliber 6H, M × spoed: 16X1,5



Bestelgegevens

Bestelnummer	486100 16X1,5
GTIN	2050001675392
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.

Uitvoering volgens **DIN 2279 – 2299**.

Goed- en afkeurzijde op 1 handgreep (DIN 2240, deel 1, vorm R). Afkeurzijde rood gemarkeerd.

Toepassing:

Voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

Diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Draadspoed	1,5 mm
Schroefdraad	M16
Tolerantieklasse	6H
Norm	DIN 13
Draadsoort	MF
Tolerantieveld	H
Kwaliteit	6
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibertype	Goedkeurkaliber

Kalibratie	L10
Producttype	Draad-penkaliber

Dienstverlening

DAkS-kalibratie Draad-penkaliber maximale Ø 90 mm	028590 90
Kalibratie Draad-penkaliber Maximale Ø 20 mm	028550 20