

Fijne schroefdraad Penkaliber 6H, M × spoed: 33X2



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 486100 33X2 |
| GTIN | 2050001675583 |
| Artikelklasse | 48B |

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.

Uitvoering volgens **DIN 2279 – 2299**.

Goed- en afkeurzijde op 1 handgreep (DIN 2240, deel 1, vorm R). Afkeurzijde rood gemarkeerd.

Toepassing:

Voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

Diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-----------------|
| Schroefdraad | M33 |
| Tolerantieklasse | 6H |
| Draadspoed | 2 mm |
| Draadsoort | MF |
| Norm | DIN 13 |
| Kwaliteit | 6 |
| Tolerantieveld | H |
| Kalibertype | Afkeurkaliber |
| Kalibertype | Goedkeurkaliber |

| | |
|-------------|------------------|
| Kalibratie | L10 |
| Producttype | Draad-penkaliber |

Dienstverlening

| | |
|---|-----------|
| DAkS-kalibratie Draad-penkaliber maximale Ø 90 mm | 028590 90 |
| Kalibratie Draad-penkaliber Maximale Ø 60 mm | 028550 60 |