

**Garant****Slijpstift grof, AR, Type: ZY1032****Bestelgegevens**

Bestelnummer	550600 ZY1032
GTIN	4045197239242
Artikelklasse	51E

**Omschrijving****Uitvoering:**

**GARANT-slijpstiften** (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. GARANT-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor **rand- en vlaklijpen** en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk. Keramisch gebonden slijpstiften in **edelkorund roze (AR)**. Middelharde uitvoering.

Grove korrel. Schachtlengte 40 mm.

**Toepassing:**

Voor de universele bewerking van **onlegeerd en laaglegeerd staal** en **gietstaal**.

Aanbevolen werksnelheid 30 – 50 m/s.

**Technische beschrijving**

Kop-Ø	10 mm
Fijnheidsgraad	grof
Schachtlengte	40 mm
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	32 mm
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A

Productnaamattribuut	AR
Producttype	Slijpstift