

## Fijne schroefdraad Goedkeur-ringkaliber 6g, M × spoed: 10X1



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 486110 10X1   |
| GTIN          | 2050001037480 |
| Artikelklasse | 48B           |

### Omschrijving

**Uitvoering:**

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.

Uitvoering volgens **DIN 2279 – 2299**.

**Toepassing:**

Voor fijne metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Opmerking:**

Diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

|                  |      |
|------------------|------|
| Draadspoed       | 1 mm |
| Schroefdraad     | M10  |
| Tolerantieklasse | 6g   |
| Kalibratie       | L12  |

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Kalibertype    | Goedkeurkaliber            |
| Tolerantieveld | g                          |
| Norm           | DIN 13                     |
| Draadsoort     | MF                         |
| Kwaliteit      | 6                          |
| Producttype    | Draad-goedkeur-ringkaliber |

### Dienstverlening

|  |            |
|--|------------|
| DAkkS-kalibratieDraadringkaliber maximale Ø 100 mm | 028640 100 |
| KalibratieDraadringkaliber Maximale Ø 20 mm        | 028600 20  |