

## Fijne schroefdraad Penkaliber 6H, M × spoed: 36X2



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 486100 36X2   |
| GTIN          | 2050001675613 |
| Artikelklasse | 48B           |

### Omschrijving

**Uitvoering:**

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.

Uitvoering volgens **DIN 2279 – 2299**.

**Goed- en afkeurzijde op 1 handgreep (DIN 2240, deel 1, vorm R).** Afkeurzijde rood gemarkeerd.

**Toepassing:**

Voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Opmerking:**

Diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tolerantieklasse | 6H              |
| Schroefdraad     | M36             |
| Draadspoed       | 2 mm            |
| Draadsoort       | MF              |
| Norm             | DIN 13          |
| Kwaliteit        | 6               |
| Tolerantieveld   | H               |
| Kalibertype      | Afkeurkaliber   |
| Kalibertype      | Goedkeurkaliber |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Kalibratie  | L10              |
| Producttype | Draad-penkaliber |

**Dienstverlening**

|   |           |
|---|-----------|
| DAkS-kalibratie Draad-penkaliber maximale Ø 90 mm | 028590 90 |
| Kalibratie Draad-penkaliber Maximale Ø 60 mm      | 028550 60 |