

## Fijne schroefdraad Penkaliber 6H, M × spoed: 12X1,5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486100 12X1,5
GTIN	2050001675347
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.

Uitvoering volgens **DIN 2279 – 2299**.

**Goed- en afkeurzijde op 1 handgreep (DIN 2240, deel 1, vorm R).** Afkeurzijde rood gemarkeerd.

**Toepassing:**

Voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Opmerking:**

Diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Schroefdraad	M12
Tolerantieklasse	6H
Draadspoed	1,5 mm
Norm	DIN 13
Draadsoort	MF
Tolerantieveld	H
Kwaliteit	6
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibertype	Goedkeurkaliber

Kalibratie	L10
Producttype	Draad-penkaliber

### Dienstverlening

KalibratieDraad-penkaliber Maximale Ø 20 mm	028550 20
DAkKS-kalibratieDraad-penkaliber maximale Ø 90 mm	028590 90