

## Fijne schroefdraad Penkaliber 6H, M × spoed: 22X1,5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486100 22X1,5
GTIN	2050001675446
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.

Uitvoering volgens **DIN 2279 – 2299**.

**Goed- en afkeurzijde op 1 handgreep (DIN 2240, deel 1, vorm R).** Afkeurzijde rood gemarkeerd.

#### Toepassing:

Voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Opmerking:

Diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Draadspoed	1,5 mm
Schroefdraad	M22
Tolerantieklasse	6H
Draadsoort	MF
Norm	DIN 13
Tolerantieveld	H
Kwaliteit	6
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibertype	Goedkeurkaliber

Kalibratie	L10
Producttype	Draad-penkaliber

### Dienstverlening

KalibratieDraad-penkaliber Maximale Ø 60 mm	028550 60
DAkKS-kalibratieDraad-penkaliber maximale Ø 90 mm	028590 90