


**Lamellenslijpers (A), Korrel 120, Kop-Ø×kopbreedte: 50X30mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 554300 50X30 |
| GTIN | 4045197525840 |
| Artikelklasse | 52E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.

Slijplamellen bestrooid met **normaal korund (A)**.

Toepassing:

Voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Korrelgrootte | 120 |
| Kopbreedte | 30 mm |
| Maximaal toerental | 15300 min ⁻¹ |
| Aanbevolen toerental | 9000 min ⁻¹ |
| Schacht-Ø | 6 mm |
| Kop-Ø | 50 mm |
| Slijpmiddel | Korund-slijpkorrel (A) |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| Productnaamattribuut | Korrel 120 |
| Producttype | Lamellenslijpers |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | beperkt geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |