

**Lamellenslijpers Vlies / linnen, grof, Kop-Ø×kopbreedte: 40X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554910 40X20
GTIN	4045197241078
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap. Door de combinatie met schuurlinnen wordt het **slijpeffect** van het vlies **versterkt**. Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	14000 min ⁻¹
Aanbevolen toerental	7500 min ⁻¹
Kopbreedte	20 mm
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	40 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
Korrelvergelijking	100 / 80
Fijnheidsgraad	grof

Productnaamattribuut	grof
Producttype	Lamellenslijpers

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		