

Garant**Slijpstift grof, AN, Type: ZY1325****Bestelgegevens**

Bestelnummer	551600 ZY1325
GTIN	4045197239686
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. GARANT-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor **rand- en vlakslijpen** en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk. Slijpstift in **normaal korund (AN)** met grove korrel en kunstharsbinding. Schachtlengte 40 mm.

Toepassing:

Voor de bewerking van **hooggelegeerd staal, RVS en gietstaal**.

Aanbevolen werksnelheid 40 – 50 m/s.

Technische beschrijving

Schachtlengte	40 mm
Kop-Ø	13 mm
Fijnheidsgraad	grof

Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	25 mm
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Productnaamattribuut	AN
Producttype	Slijpstift