

Garant**Slijpstift grof, AN, Type: ZY5010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	551600 ZY5010
GTIN	4045197239723
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. GARANT-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor **rand- en vlakslijpen** en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk. Slijpstift in **normaal korund (AN)** met grove korrel en kunstharsbinding. Schachtlengte 40 mm.

Toepassing:

Voor de bewerking van **hooggelegeerd staal, RVS** en **gietstaal**.

Aanbevolen werksnelheid 40 – 50 m/s.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	grof
Kop-Ø	50 mm
Schachtlengte	40 mm

Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	10 mm
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Productnaamattribuut	AN
Producttype	Slijpstift