

Garant**Slijpstift grof, AR, Type: KE1645****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 551200 KE1645 |
| GTIN | 4045197239525 |
| Artikelklasse | 51E |

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. GARANT-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor **rand- en vlaklijpen** en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk. Keramisch gebonden slijpstiften in **edelkorund roze (AR)**. Middelharde uitvoering. Grove korrel. Schachtlengte 40 mm.

Toepassing:

Voor de universele bewerking van **onlegeerd en laaglegeerd staal** en **gietstaal**. Aanbevolen werksnelheid 30 – 50 m/s.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Kop-Ø | 16 mm |
| Fijnheidsgraad | grof |
| Schachtlengte | 40 mm |
| Schacht-Ø | 6 mm |
| Koplengte | 45 mm |
| Slijpmiddel | Normaal korund (A) |
| Slijpmiddelaanduiding | A |

| | |
|----------------------|------------|
| Productnaamattribuut | AR |
| Producttype | Slijpstift |