

Garant**Slijpstift grof, AN, Type: ZY5025****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 551600 ZY5025 |
| GTIN | 4045197239730 |
| Artikelklasse | 51E |

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. GARANT-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor **rand- en vlakslijpen** en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk. Slijpstift in **normaal korund (AN)** met grove korrel en kunstharsbinding. Schachtlengte 40 mm. Schacht-Ø 8 mm.

Toepassing:

Voor de bewerking van **hooggelegeerd staal, RVS** en **gietstaal**.
Aanbevolen werksnelheid 40 – 50 m/s.

Technische beschrijving

| | |
|----------------|-------|
| Kop-Ø | 50 mm |
| Fijnheidsgraad | grof |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Schachtlengte | 40 mm |
| Schacht-Ø | 8 mm |
| Koplengte | 25 mm |
| Slijpmiddel | Normaal korund (A) |
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| Productnaamattribuut | AN |
| Producttype | Slijpstift |