

Garant**Polijstslipstift, korrel 80 (grijs) grof, Kop-Ø×koplengte: 10X20mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 551850 10X20 |
| GTIN | 4045197239853 |
| Artikelklasse | 51E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Polijststiften met **normaal korund (A)**, rubbergebonden.

GARANT-polijststiften onderscheiden zich door een hoge standtijd voor het snel verkrijgen van een fijn, gelijkmatig oppervlak. Afhankelijk van de uitvoering worden er gelijkmatige fijne politoeren tot en met glanzende politoeren verkregen. De GARANT-polijststiften kunnen met dressers zelf worden geprofileerd.

Toepassing:

Voor het fijnslijpen en polijsten van staal, roest- en zuurbestendig staal, zeer warmtebestendige materialen en non-ferrometalen. Polijstslipstiften lopen ook bij smerende materialen niet vol. Voor het matteren of het aanbrengen van optische effecten op roestvrije containers etc. **Door elastische binding van de slijpkorrel wordt een bijzonder fijne politoer verkregen.**

Niet geschikt voor randen en ruwe oppervlakken.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|----------|
| Korrelgrootte | 80 |
| Vormbeschrijving | Cilinder |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Aanbevolen omtreksnelheid | 10 - 15 m/s |
| Schacht-Ø | 6 mm |
| Kop-Ø | 10 mm |
| Koplengte | 20 mm |
| Slijpmiddel | Normaal korund (A) |
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| Kleur | grijs |
| Producttype | Polijststift |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |