



## Slijpstift hardheid J fijn, AW-CER, Type: SP0613



### Bestelgegevens

Bestelnummer	551791 SP0613
GTIN	4007220802663
Artikelklasse	55E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

fijn, korrel 80.

**PFERD-slijpstiften** (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. PFERD-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor **rand- en vlaklijpen** en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk. Slijpstift met **gemengde korrel (AW-CER)** in **hardheid J**. Zacht gebonden combinatie van **wit edelkorund** en **keramisch, microkristallijn gesinterd korund** met grote zelfscherpende werking voor constant hoge afnamecapaciteit bij koel slijpgedrag (Pferd-aanduiding AWCO).

#### Toepassing:

Voor de bewerking van vlakken van moeilijk verspaanbare superlegeringen zoals **titaniummaterialen, nikkel- en kobaltbasislegeringen** alsmede **gehard staal**. Aanbevolen werksnelheid 30 – 50 m/s.

### Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	fijn
Korrelgrootte	80
Kop-Ø	6 mm
Schacht-Ø	3 mm
Koplengte	13 mm
Slijpmiddel	Keramische korrel (CER)

Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Productnaamattribuut	AW-CER
Producttype	Slijpstift