

## Pijpdraad Penkaliber, Schroefdraad: G1/8inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486140 G1/8
GTIN	2050001035837
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Kalibermaten volgens DIN EN ISO 228-2. Draadkaliberringen tolerantieklasse A.  
Afkeurkalibers rood gemarkeerd.

#### Norm:

**DIN EN ISO 228**

#### Opmerking:

Draadkalibers met andere diameters op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	9,73 mm
Tolerantieklasse	A
Gangen per inch	28
Schroefdraad	G1/8
Draadsoort	G
Norm	DIN 228
Tolerantieveld	A
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibratie	L10
Producttype	Draad-penkaliber

## Dienstverlening

KalibratieDraad-penkaliber Maximale Ø 20 mm	028550 20
DAkKS-kalibratieDraad-penkaliber maximale Ø 90 mm	028590 90