

**HOLEX****Slijplamellenwiel (A), Ø 165×30 mm, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	555145 80
GTIN	4045197525673
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slijplamellenwielen met **korundweefsel (A)**. Boring-Ø 54 mm.

**Toepassing:**

Verwijderen en reinigen van lasnaden, slijpen van grote oppervlakken en werkstukken met onregelmatig profiel.

**Opmerking:**

Voor kleinere opname-assen dan Ø 54 mm dient u de uitboorbare metalen flens nr. 555140 te gebruiken. Andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.

Slijpmiddelaanduiding: A

Maximaal toerental: 5200 min<sup>-1</sup>

**Technische beschrijving**

Boring-Ø	54 mm
Korrelgrootte	80
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A

Schijf-Ø	165 mm
Schijfbreedte	30 mm
Productnaamattribuut	Ø 165×30 mm
Maximaal toerental	5200 min <sup>-1</sup>
Producttype	Slijplamellenwiel

---

## Accessoires

Metalen reduceerflens, paar, uitboorbaar Geschikt voor boring-Ø 54 mm

555140 54