

Pijpdraad Penkaliber, Schroefdraad: G1/4inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	486140 G1/4
GTIN	2050001035844
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Kalibermaten volgens DIN EN ISO 228-2. Draadkaliberringen tolerantieklasse A.
Afkeurkalibers rood gemarkeerd.

Norm:

DIN EN ISO 228

Opmerking:

Draadkalibers met andere diameters op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	A
Schroefdraad-Ø	13,16 mm
Schroefdraad	G1/4
Gangen per inch	19
Norm	DIN 228
Draadsoort	G
Tolerantieveld	A
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibratie	L10
Producttype	Draad-penkaliber

Dienstverlening

KalibratieDraad-penkaliber Maximale Ø 20 mm	028550 20
DAkKS-kalibratieDraad-penkaliber maximale Ø 90 mm	028590 90