

**ISO-steunschijf flexibel/glad, Buiten-Ø: 108mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566650 108
GTIN	2050001032164
Artikelklasse	52M

Omschrijving**Uitvoering:**

Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.

Elastische speciale kunststof schotel voor **flexibel slijpen van contouren**. Ideaal voor korrelgrootte 60 en fijner.
Conform ISO.

Technische beschrijving

Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Maximaal toerental	13300 min ⁻¹
Geschikt voor schijf-Ø	115 mm
Buiten-Ø	108 mm
incl. spanmoer	ja
Producttype	Steunschijf