

HOLEX**Slijplamellenwiel (A), Ø 165×30 mm, Korrelgrootte: 180****Bestelgegevens**

Bestelnummer	555145 180
GTIN	4045197525697
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Slijplamellenwielen met **korundweefsel (A)**. Boring-Ø 54 mm.

Toepassing:

Verwijderen en reinigen van lasnaden, slijpen van grote oppervlakken en werkstukken met onregelmatig profiel.

Opmerking:

Voor kleinere opname-assen dan Ø 54 mm dient u de uitboorbare metalen flens nr. 555140 te gebruiken. Andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.

Slijpmiddelaanduiding: A

Maximaal toerental: 5200 min⁻¹

Technische beschrijving

Boring-Ø	54 mm
Korrelgrootte	180
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A

Schijf-Ø	165 mm
Schijfbreedte	30 mm
Productnaamattribuut	Ø 165×30 mm
Maximaal toerental	5200 min ⁻¹
Producttype	Slijplamellenwiel

Accessoires

Metalen reduceerflens, paar, uitboorbaar Geschikt voor boring-Ø 54 mm	555140 54
---	-----------