

**Folieband 150×2500 mm, Ongelegeerd staal, Dikte: 0,3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	478700 0,3
GTIN	4045197207852
Artikelklasse	42H

Omschrijving**Uitvoering:**

Dit precisie-kaliberband wordt op rol in kunststof box geleverd (gemakkelijk af te rollen). De afzonderlijke boxen beschermen het materiaal tegen vuil en kunnen stabiel en plaatsbesparend worden gestapeld.

C-staal – koolstofstaal, materiaalnr. 1.0330 (DC01 C490 MA), koudgewalst, blank oppervlak.

Toepassing:

Instellen van gereedschap; **afstellen** van apparaten; **compenseren** van toleranties; **onderlegmateriaal** voor installaties; **uitlijnen** van machines; **voorbereiden** van mallen; **afstellen** van lagerspeling; **aanpassen** van aggregaten; **bijstellen** van schaarmessen; **uitlijnen** van werkstukken, etc.

Technische beschrijving

Dikte	0,3 mm
Materiaal	C-staal
Maximale afwijking	±7 µm
Folielengte	2500 mm
Foliebreedte	150 mm
Productnaamattribuut	Ongelegeerd staal
Producttype	Folieband

