



## Onderlegfolie 10-delige set 50×300 mm, C-staal, Dikte: 0,7mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 478750 0,7    |
| GTIN          | 2050001057518 |
| Artikelklasse | 48B           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Koudgewalst veerhard voelmaat-bandstaal met hoogste vlakheidsnauwkeurigheid. Foliedikte onuitwisbaar gemarkeerd. Opgeborgen in robuuste voorraadblikken.

**C-staal** – koolstofstaal, materiaalnr. 1.1274, koudgewalst, blank oppervlak (maat 0,02 roestvrij).

#### Toepassing:

**Instellen** van gereedschap; **afstellen** van apparaten; **compenseren** van toleranties; **onderlegmateriaal** voor installaties; **uitlijnen** van machines; **voorbereiden** van mallen; **afstellen** van lagerspeling; **aanpassen** van aggregaten; **bijstellen** van schaarmessen; **uitlijnen** van werkstukken, etc.

#### Levering:

1 pak met 10 vellen.

### Technische beschrijving

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Dikte              | 0,7 mm  |
| Materiaal          | C-staal |
| Maximale afwijking | ±12 µm  |
| Foliebreedte       | 50 mm   |
| Folielengte        | 100 mm  |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Productnaamattribuut | C-staal               |
| Aantal vellen        | 10                    |
| Producttype          | Onderlegger van folie |