



Klitssteunschijf met schroefdraad M 14, Buiten-Ø: 115mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	566960 115
GTIN	2050001029515
Artikelklasse	52M

Omschrijving

Uitvoering:

Hechtzijde met dubbel-T-haaksysteem, voor het betrouwbaar hechten van schuurvlies-klitschijven.

T.b.v.:

Voor klitschijven **zonder centergat**.

Let op:

Maximale omtreksnelheid op haakse slijpers **met klitschijven** 40 m/s.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	12000 min ⁻¹
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Buiten-Ø	115 mm
Producttype	Steunschijf