

**Fiberschijven-steunschijf hard/geprofileerd, Buiten-Ø: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566690 125
GTIN	4046719523849
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.

Harde, niet-vertormbare fiberschijven-steunschijf. Oplegvlak **fijn geprofileerd voor een optimale korrelondersteuning** bij rand- en vlakslijpen. Speciale kunststof met **zeer hoge temperatuurbestendigheid**. Ideaal voor **ruwe slijp- en afbraamwerkzaamheden** in korrelgrootte 36 tot 60.

Bovendien inclusief spanmoer 5/8 inch.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	12200 min ⁻¹
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Buiten-Ø	125 mm
Hardheidsgraad	hard
Producttype	Steunschijf