



Onderlegfolie 10-delige set 50×300 mm, C-staal, Dikte: 0,8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	478750 0,8
GTIN	2050001057525
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Koudgewalst veerhard voelmaat-bandstaal met hoogste vlakheidsnauwkeurigheid. Foliedikte onuitwisbaar gemarkeerd. Opgeborgen in robuuste voorraadblikken.

C-staal – koolstofstaal, materiaalnr. 1.1274, koudgewalst, blank oppervlak (maat 0,02 roestvrij).

Toepassing:

Instellen van gereedschap; **afstellen** van apparaten; **compenseren** van toleranties; **onderlegmateriaal** voor installaties; **uitlijnen** van machines; **voorbereiden** van mallen; **afstellen** van lagerspeling; **aanpassen** van aggregaten; **bijstellen** van schaarmessen; **uitlijnen** van werkstukken, etc.

Levering:

1 pak met 10 vellen.

Technische beschrijving

Dikte	0,8 mm
Materiaal	C-staal
Maximale afwijking	±13 µm
Foliebreedte	50 mm
Folielengte	100 mm

Productnaamattribuut	C-staal
Aantal vellen	10
Producttype	Onderlegger van folie