

**3M****Fiberschijven-steunschijf flexibel/glad, Buiten-Ø: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566692 115
GTIN	4046719523801
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.

**Elastische** speciale kunststof schotel voor **flexibel slijpen van contouren**. Ideaal voor korrelgrootte 60 en fijner.

Bovendien met extra spanmoer 5/8 inch.

**Technische beschrijving**

Maximaal toerental	13300 min <sup>-1</sup>
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Geschikt voor schijf-Ø	115 mm
Buiten-Ø	115 mm
incl. spanmoer	ja
Producttype	Steunschijf