

Pijpdraad Afkeur-ringkaliber, Schroefdraad: G1/2inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	486250 G1/2
GTIN	2050001036322
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Kalibermaten volgens DIN EN ISO 228-2. Draadkaliberringen tolerantieklasse A.
Afkeurkalibers rood gemarkeerd.

Norm:

DIN EN ISO 228

Opmerking:

Draadkalibers met andere diameters op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	20,96 mm
Gangen per inch	14
Schroefdraad	G1/2
Tolerantieklasse	A
Kalibratie	L12
Tolerantieveld	A

Kalibertype	Afkeurkaliber
Draadsoort	G
Norm	DIN 228
Producttype	Draad-afkeur-ringkaliber

Dienstverlening

KalibratieDraadringkaliber Maximale Ø 60 mm	028600 60
DAkKS-kalibratieDraadringkaliber maximale Ø 100 mm	028640 100