

3M Scotch-Brite™

Schuurvlies-rol, 115 mm × 10 m, Vliesstructuur: 1000**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 556100 1000 |
| GTIN | 3134375325875 |
| Artikelklasse | 53M |

Omschrijving**Uitvoering:**

synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.

Voordeel:

- **Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.**
- **De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat toe te passen.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken. **Fijn / zeer fijn:** voor het reinigen van gevoelige oppervlakken, voor het wegwerken van lichte krassen op metalen. Ook geschikt voor fijne tot zeer fijne lijnstructuur-matteringen op staal en non-ferrometalen.

Technische beschrijving

| | |
|----------------|-----------|
| Fijnheidsgraad | zeer fijn |
| Vliesstructuur | 1000 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Korrelvergelijking | 600 - 1000 |
| Kleur | grijs |
| Uitvoering | S Ultra Fine |
| 3M-aanduiding | CF-RL |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Rollbreedte | 115 mm |
| Rollengte | 10 m |
| Productnaamattribuut | 115 mm × 10 m |
| Producttype | Schuurvlies-rol |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | geschikt | | |
| Steen | beperkt geschikt | | |
| Lakken | geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |

Accessoires

| | |
|-------------|--------|
| Handblok | 556020 |
| Opnamestift | 556030 |