

**Garant****CNMG 120408, Soort: HB7035-1**

## Bestelgegevens

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 250158 HB7035-1 |
| GTIN          | 4045197873873   |
| Artikelklasse | 21G             |

## Technische beschrijving

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Voeding f                           | 0,2 - 0,5 mm/omw, |
| Hoofdtoepassing                     | P                 |
| Spaanbreker                         | SM                |
| Soort                               | HB7035-1          |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,5 - 8 mm        |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 100 - 320 m/min   |
| Snedecondities                      | sterk onderbroken |
| Hoekradius                          | 0,8 mm            |
| Fijn/ruw-indeling                   | Voor-/nabewerken  |
| Snijmateriaal                       | HM                |
| ISO-code wisselplaat                | CNMG 120408       |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Aantal wisselingen/snijanten | 4                            |
| Tolerantie                   | M                            |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |