

Schroefdraad Penkaliber UNC-2B, Schroefdraad: 6-32



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 486300 6-32 |
| GTIN | 2050001691071 |
| Artikelklasse | 48B |

Omschrijving

Uitvoering:

Kalibermaten volgens ANSI B1.2.
Afkeurkalibers rood gemarkeerd.
UNC = Unified National Coarse thread.

Norm:**ANSI B 1.1**

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|------------------|
| Schroefdraad | 6-32 UNC |
| Gangen per inch | 32 |
| Norm | ANSI B 1.1 |
| Draadsoort | UNC |
| Kwaliteit | 2 |
| Tolerantieveld | B |
| Kalibertype | Afkeurkaliber |
| Kalibertype | Goedkeurkaliber |
| Kalibratie | L10 |
| Producttype | Draad-penkaliber |

Dienstverlening

| | |
|--|-----------|
| Kalibratie Draad-penkaliber Maximale Ø 20 mm | 028550 20 |
|--|-----------|

DAkks-kalibratieDraad-penkaliber maximale Ø 90 mm

028590 90