

SWISS TOOLS

## Boorstanghouder, PSC 80, Span-Ø D1: 10 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	318889 10
GTIN	2050001921833
Artikelklasse	36D

### Omschrijving

#### Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

Voor opname van boorstangen.

#### Opmerking:

PSC-spanpen op aanvraag.

Inwendige koeling: ja

Afkoppellengte A-maat: 98 mm

Buiten-Ø D: 34 mm

L<sub>1</sub>: 68 mm

### Technische beschrijving

Buiten-Ø D	34 mm
L <sub>1</sub>	68 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Afkoppellengte A-maat	98 mm
Opname	PSC 80
Opnamenorm	ISO 26623-2
Inwendige koeling	ja
Producttype	Weldonhouder

