

**Garant****eco gereedschapshouder axiaal, enkel, links, PSC 63, voor vierkantopname: 25mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	318852 25
GTIN	4045197893307
Artikelklasse	31G

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met verstelbare koelnippel met binnendraad.

**GARANT** - Optimalisatie van de standtijden, betere oppervlakken, hogere proceszekerheid en verhoging van de productiviteit dankzij GARANT eco.

**Toepassing:**

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

**Opmerking:**

PSC-spanpen op aanvraag. Inclusief doorboorde onderlegplaat. Daardoor geschikt voor klemdraaihouder met schacht 20 en 25 mm.

## Technische beschrijving

voor vierkantopname	25 mm
Buiten-Ø D	102 mm
Afkoppellengte A-maat	130 mm
Spanlengte L <sub>1</sub>	102 mm
B	40 mm
Opname	PSC 63

Opnamenorm	ISO 26623-2
Inwendige koeling	ja
Producttype	Tapkruk