

Garant**eco BMT-dwarsopname, BMT: 55/E****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319886 55/E
GTIN	4045197877406
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Machinespecifiek aangepaste, uiterst nauwkeurige opnames, voor de flexibele toepassing op hoofd- en tegenspindelmachines. Contactvlak en functievlak geslepen. Drukplaat geveerd voor gelijkmatige vastklemming van de draaibeitels. Perfect afgestemd op de desbetreffende draaibanen. Met versterkte kogelspuitmonden voor max. 80 bar. Gebruineerd voor betere corrosiebescherming.

Geschikt voor efficiënte koelsystemen als GARANT eco, maar ook voor andere systemen.

Geschikt voor conventionele draaihouders.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor vlakke en inwendige bewerking.

Technische beschrijving

L ₂	64 mm
h ₁	20 mm
b ₂	45 mm
x	95 mm

Geschikte machines	Emag VL, Emag VT
L ₁	64 mm
h ₂	91 mm
Producttype	Beitelhouder