

Garant**BMT-boorstanghouder, BMT: 55/D****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319888 55/D
GTIN	4045197877468
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor in- en uitwendige koeling.

Machinespecifiek aangepaste, uiterst nauwkeurige opnames, voor de flexibele toepassing op hoofd- en tegenspindelmachines. Contactvlak en functievlak geslepen. Drukplaat geveerd voor gelijkmatige vastklemming van de draaibeitels. Perfect afgestemd op de desbetreffende draibanken. Met versterkte kogelspuitmonden voor max. 80 bar. Gebruineerd voor betere corrosiebescherming.

Toepassing:

Voor inwendige bewerking met boorstanghouder of wisselplaatboor.

Technische beschrijving

x	60 mm
Geschikte machines	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
l ₁	90 mm
Z	60 mm

d_a	40 mm
h_1	85 mm
L_2	64 mm
L_3	45 mm
L_1	64 mm
Producttype	Beitelhouder