

HAINBUCH**Spankop glad, SK 100, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 39mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	329950 39
GTIN	2050001924469
Artikelklasse	33H

Omschrijving

Uitvoering:

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Opmerking:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

Span-Ø	39 mm
Hardheid	60 HR
Profiel	rond
Spanvlak	glad

Lengte L	59 mm
Uitvoering	zonder voorbouw
Opname	SK 100
Producttype	Spankop