


HAINBUCH**Spankop met dwarsgroeven, SK 100, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 20mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	329952 20
GTIN	2050001925138
Artikelklasse	33H

Omschrijving

Uitvoering:

Met dwarsgroeven voor ruw materiaal, kleine Ø.

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Opmerking:

andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Technische beschrijving

Span-Ø	20 mm
Profiel	rond
Hardheid	60 HR
Spanvlak	Dwarsgroeven

Lengte L	59 mm
Opname	SK 100
Producttype	Spankop