



Spankop met dwars- en langsgroeven, SK 100, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 83mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 329954 83 |
| GTIN | 2050001925763 |
| Artikelklasse | 33H |

Omschrijving

Uitvoering:

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Opmerking:

andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**
Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Technische beschrijving

| | |
|----------|-------|
| Span-Ø | 83 mm |
| Hardheid | 60 HR |
| Profiel | rond |

| | |
|-------------|------------------------|
| Spanvlak | Dwars- en langsgroeven |
| Lengte L | 59 mm |
| Opname | SK 100 |
| Producttype | Spankop |