



Spankop met dwars- en langsgroeven, SK 100, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 93mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	329954 93
GTIN	2050001925862
Artikelklasse	33H

Omschrijving

Uitvoering:

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Opmerking:

andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**
Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Technische beschrijving

Span-Ø	93 mm
Profiel	rond
Spanvlak	Dwars- en langsgroeven

Hardheid	60 HR
Lengte L	59 mm
Opname	SK 100
Producttype	Spankop