

**HAINBUCH****Spankop zacht, SK 100, Startboring-Ø: 30mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	329956 30
GTIN	2050001925954
Artikelklasse	33H

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Zacht (gereduceerde hardheid van 40 HRC in de boring), zelf uit te draaien.

Spankopen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

**Toepassing:**

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

**Opmerking:**

andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

**Spankopen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

## Technische beschrijving

Startboring-Ø	30 mm
Hardheid	60 HR
Profiel	rond
Lengte L	59 mm

Opname	SK 100
Producttype	Spankop