

**HAINBUCH****Spankop zacht, SK 100, Startboring-Ø: 45mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	329956 45
GTIN	2050001925961
Artikelklasse	33H

## Omschrijving

### Uitvoering:

Zacht (gereduceerde hardheid van 40 HRC in de boring), zelf uit te draaien.

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

### Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

### Opmerking:

andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

## Technische beschrijving

Startboring-Ø	45 mm
Hardheid	60 HR
Profiel	rond
Lengte L	59 mm

Opname	SK 100
Producttype	Spankop