

HAINBUCH**Spankop zacht, SK 100, Startboring-Ø: 65mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	329956 65
GTIN	2050001925978
Artikelklasse	33H

Omschrijving

Uitvoering:

Zacht (gereduceerde hardheid van 40 HRC in de boring), zelf uit te draaien.

Spankopen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Opmerking:

andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Spankopen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Technische beschrijving

Startboring-Ø	65 mm
Hardheid	60 HR
Profiel	rond
Lengte L	59 mm

Opname	SK 100
Producttype	Spankop