

**Krachtsmeter afgevlakte vorm, Meetbereik: 0-5kN****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479110 0-5
GTIN	2050001056405
Artikelklasse	47F

Omschrijving**Uitvoering:**

Hydraulische krachtopnemer met direct daarop aangesloten manometer, voor statische en quasistatische krachtmeting.

Behuizing en zuiger van edelstaal, drukmeter van geperst messing, met sleepwijzer.

Bescherming tegen het binnendringen van vuildeeltjes en spatwater (IP43).

Voordeel:

Bij gebruik volgens de voorschriften geldt een dichtheidsgarantie van 5jaar.

Functie:

IP43: Er is bescherming tegen spatwater, tot 60° ten opzichte van de normale bedrijfsstand.

Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm.

Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Toepassing:

In de gereedschapsmachinebouw.

Bijzonder geschikt voor **metingen aan bankschroeven**.

Levering:

Inclusief afleesunit, kalibratierapport en transportkoffer.

Technische beschrijving

Ø Krachtopnemer	90 mm
Zuigeroppervlak	10 cm ²
Hoogte krachtopnemer	38 mm
Schaalverdeling	0,1 kN
Meetbereik	0 - 5 kN
Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Maximale afwijking	±1,6 van de meetbereikeindwaarde (±2,5 met sleepwijzer) %
Ø zuiger	50 mm
IP-klasse	IP 43
Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Producttype	Krachtsmeter