

**STARCKE®****Schuurpaperset 50-delig zonder gaten, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	557571 120
GTIN	4002748356230
Artikelklasse	56Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Flexibel, latexhoudend B- resp. C-papier bestrooid met korund (542B7 / 542C7). **Achterzijde met klit hechting** voor snel wisselen van de vellen en hogere scheurvastheid.

**Voordeel:**

Schuren van hout en lak

- **Uitstekende korrelhechting – lange standtijd, geen oppervlaktebeschadiging door vroegtijdig loslaten van korrels.**
- **Stofwerende toevoegingen voorkomen dat schuurstof blijft vastzitten.**
- **Hoogwaardige korundkorrel voor maximale schuurprestaties tot aan het einde.**

**Toepassing:**

Voor handmatig gebruik met handschuurblok nr. 557550 gr.140.

Schuren van grondverf, plamuur, dekverf en afbramen en opruwen van kunststof onderdelen en voor algemene houtbewerking.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	120
Fijnheidsgraad	middel
Breedte	67 mm
Lengte	140 mm
Producttype	Klitschuurpapier

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Ergonomisch handschuurblok Lengte 140 mm	557550 140
Combi-handschuurblokhard / zacht Lengte 140 mm	557555 140