



Veerkrachtmeter Medio Line Newton, Maximaal weegbereik: 3N



Bestelgegevens

Bestelnummer	479417 3
GTIN	7612348400034
Artikelklasse	47F

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiebalansen met grote nauwkeurigheid, $\pm 0,3\%$ van de last. Tarreerbereik tot 20% van de capaciteit. Willekeurige meetpositie (behalve nr. 479410 – alleen verticaal). Nulafstelling en 20% tarra via stelschroef. Boven- en onderophanging 360° draaibaar.

Levering:

Inclusief kunststof etui en gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Ombouwset naar veerkrachtmeter nr. 479421.

Technische beschrijving

Maximaal weegbereik	3 N
Schaallengte	100 mm
Lastopname	Haak
Verdeling	0,02 N
Kalibratie	K1

Producttype

Veerbalans

Dienstverlening

KalibratieVeerbalans Type F

027730 F

Accessoires

Drukset Type MEDIO

479421 MEDIO

Haak en klemvoor Micro / Medio

479428

Sleepwijzer Type MEDIO

479429 MEDIO