

**Digitale krachtmeter, Meetbereik: 0-10kN****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479130 0-10
GTIN	2050001674722
Artikelklasse	47F

Omschrijving**Uitvoering:**

Hydraulische krachtopnemer met digitale manometer. Het robuuste, eenvoudige mechanische ontwerp maakt het ideaal voor zware bedrijfsomstandigheden. Het 4 1/2-cijferige display met achtergrondverlichting voor directe weergave van de krachtwaarde maakt een optimale aflezing van de krachtwaarde mogelijk.

De extra grafiekweergave met sleepwijzerfunctie geeft de tendens van de momentele nominale last weer. Min. / max.-geheugen en tarrafunctie kunnen onafhankelijk van de hoofdweergave worden opgeroepen. Voor de eenvoudige en storingsbestendige gegevensoverdracht heeft de CPG1200 een micro-USB-interface; 3×bevestigingsdraad M5 in de bodem van de behuizing.

Voordeel:

Bij gebruik volgens de voorschriften geldt een dichtheidsgarantie van 5jaar.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief afleesunit, 3 batterijen nr. 081561 gr. LR6, kalibratierapport en transportkoffer.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 10 kN
Ø Krachtopnemer	75 mm
Numerieke resolutie	0,01 kN
Zuigeroppervlak	10 cm ²
Hoogte krachtopnemer	30 mm
Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Maximale afwijking	±0,5 van de meetbereikeindwaarde ±1 digit %
Ø zuiger	45 mm
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Netvoeding
Display draaibaar	300 graden
Meettechniek	Digitaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Producttype	Krachtsmeter

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------