

3M**Soft-pads, 20-delige set zacht, 140×115×5 mm, Korrelgrootte: 220**

Bestelgegevens

Bestelnummer	557545 220
GTIN	4046719201723
Artikelklasse	53M

Omschrijving

Uitvoering:

Soft-pad met **drukverdelende** schuimrubberstructuur. Gecoat met korund (A). aan 1 kanten gecoat.

Voordeel:

- **Elastisch, geen vorming van knikken of vouwen.**
- **Alle sponzen ook geschikt voor nat schuren.**
- **Geringe neiging tot vollopen, uitwasbaar.**

Toepassing:

Fijnschuren van contouren, randen en op moeilijk toegankelijke plaatsen, bijvoorbeeld als voorbereiding voor het lakken, reinigen. Voor nat en droog schuren.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	220
Fijnheidsgraad	superfijn
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Breedte	115 mm

Hoogte	5 mm
Lengte	140 mm
Productnaamattribuut	140×115×5 mm
Aantal sponzen, pads	20
Producttype	Schuurspons

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		