

Garant
Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	260340 12/07
GTIN	4045197877802
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	7 mm
Totale lengte L	140 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Afkoppellengte L_1	36 mm
Spanhoogte L_2	11 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	A12L SDQCR/L07
Minimale voorboor-Ø D_{min}	17 mm
Middenverplaatsing L_3	9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Schacht-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500