

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260341 10/07
GTIN	4045197877864
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L_2	9 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
ISO-code houder	A10K SDQCR/L07
Afkoppellengte L_1	30 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	14 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	7 mm
Middenverplaatsing L_3	7 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Totale lengte L	125 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500